



Kelnės Industrie Stretch, tamsiai mėlynos / mėlynos, Dydis DE: 98



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091423 98
GTIN	7330509756348
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Nauja pramoninė kolekcija su **tampria medžiaga** didesnei **judėjimo laisvei** ir dėvėjimo komfortui užtikrinti. **Tvirtas ir patvarus audinys** puikiai tinka naudojimui pramonėje. Atsparumas įbrėžimams užtikrinamas dėl uždengtų spaudžių ir užtrauktukų. Su tvirtais plastikiniais užtrauktukais. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Stabili forma ir spalva.

Kelnės su elastine virvele ties juosmeniu didesniai devėjimo komfortui užtikrinti.

Aprašymas:

Ergonomiškos formos liemuo.

- **Šviesą atspindinčios juostelės kelių klešnių apačioje.**
- **Itin tvirtos dėl 3-gubos vidinės klešinės siūlės.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Vidinė kišenė su užtrauktuku.**
- **Vidinė kišenė liniuotei ir mobiliajam telefonui.**
- **Kišenė ant kojos su kailiuku ir atvartu.**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Dvispalvės darbo kelnės, juodos / pilkos Nr. 091424. **Darbo kelnės su petnešomis, juodos spalvos**, Nr. 091429.

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Dydis DE	98
Serija	Industrie Stretch
Audinio sudėtis	63% poliesteris
Audinio sudėtis	33% medvilnė
Audinio sudėtis	4% elastolefino
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	tamsiai mėlynos / mėlynos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės