



## Kelnės Industrie Stretch, tamsiai mėlynos / mėlynos, Dydis DE: 27



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091423 27
GTIN	7330509756539
Produktų klasė	04T

### Aprašymas

#### Modelis:

Nauja pramoninė kolekcija su **tampria medžiaga** didesnei **judėjimo laisvei** ir dėvėjimo komfortui užtikrinti. **Tvirtas ir patvarus audinys** puikiai tinka naudojimui pramonėje. Atsparumas įbrėžimams užtikrinamas dėl uždengtų spaudžių ir užtrauktukų. Su tvirtais plastikiniais užtrauktukais. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Stabili forma ir spalva.

**Kelnės** su elastine virvele ties juosmeniu didesniai devėjimo komfortui užtikrinti.

#### Aprašymas:

Ergonomiškos formos liemuo.

- **Šviesą atspindinčios juostelės kelnų klešnių apačioje.**
- **Itin tvirtos dėl 3-gubos vidinės klešės siūlės.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Vidinė kišenė su užtrauktuku.**
- **Vidinė kišenė liniuotei ir mobiliajam telefonui.**
- **Kišenė ant kojos su kailiuku ir atvartu.**

#### Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

**Dvispalvės darbo kelnės, juodos / pilkos** Nr. 091424. **Darbo kelnės su petnešomis, juodos spalvos**, Nr. 091429.

## Techninis aprašymas

Dydis DE	27
Lytis	Vyriškas modelis
Serija	Industrie Stretch
Audinio sudėtis	63% poliesteris
Audinio sudėtis	33% medvilnė
Audinio sudėtis	4% elastolefino
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	tamsiai mėlynos / mėlynos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės