



Kelnės Industrie Stretch, juodos / tamsiai pilkos, Dydis DE: 98



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091424 98 |
| GTIN | 7330509763810 |
| Produktų klasė | 04T |

Aprašymas

Modelis:

Nauja pramoninė kolekcija su **tampria medžiaga** didesnei **judėjimo laisvei** ir dėvėjimo komfortui užtikrinti. **Tvirtas ir patvarus audinys** puikiai tinka naudojimui pramonėje. Atsparumas įbrėžimams užtikrinamas dėl uždengtų spaudžių ir užtrauktukų. Su tvirtais plastikiniais užtrauktukais. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Stabili forma ir spalva.

Kelnės su elastine virvele ties juosmeniu didesniai devėjimo komfortui užtikrinti.

Aprašymas:

Ergonomiškos formos liemuo.

- **Šviesą atspindinčios juostelės kelnų klešnių apačioje.**
- **Itin tvirtas dėl 3-gubos vidinės klešinės siūlės.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Vidinė kišenė su užtrauktuku.**
- **Vidinė kišenė liniuotei ir mobiliam telefonui.**
- **Kišenė ant kojos su kailiuku ir atvartu.**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Dvispalvės darbinės kelnės, tamsiai mėlynos / rugiagėlių spalvos Nr. 091423. **Darbinės kelnės su petnešomis, juodos spalvos** Nr. 091429.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Dydis DE | 98 |
| Serija | Industrie Stretch |
| Audinio sudėtis | 63% poliesteris |
| Audinio sudėtis | 33% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 4% elastolefinas |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 245 g/m ² |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams |
| Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui |
| Spalva | juodos / tamsiai pilkos |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |