



## Kelnės Industrie Stretch, juodos / tamsiai pilkos, Dydis DE: 58



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091424 58
GTIN	7330509763940
Produktų klasė	04T

### Aprašymas

#### Modelis:

Nauja pramoninė kolekcija su **tampria medžiaga** didesnei **judėjimo laisvei** ir dėvėjimo komfortui užtikrinti. **Tvirtas ir patvarus audinys** puikiai tinka naudojimui pramonėje. Atsparumas įbrėžimams užtikrinamas dėl uždengtų spaudžių ir užtrauktukų. Su tvirtais plastikiniais užtrauktukais. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Stabili forma ir spalva.

**Kelnės** su elastine virvele ties juosmeniu didesniai devėjimo komfortui užtikrinti.

#### Aprašymas:

Ergonomiškos formos liemuo.

- **Šviesą atspindinčios juostelės kelnų klešnių apačioje.**
- **Itin tvirtas dėl 3-gubos vidinės klešinės siūlės.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Vidinė kišenė su užtrauktuku.**
- **Vidinė kišenė liniuotei ir mobiliam telefonui.**
- **Kišenė ant kojos su kailiuku ir atvartu.**

#### Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

**Dvispalvės darbinės kelnės, tamsiai mėlynos / rugiagėlių spalvos** Nr. 091423. **Darbinės kelnės su petnešomis, juodos spalvos** Nr. 091429.

## Techninis aprašymas

Dydis DE	58
Serija	Industrie Stretch
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	63% poliesteris
Audinio sudėtis	33% medvilnė
Audinio sudėtis	4% elastolefinas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	245 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	juodos / tamsiai pilkos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės