



Kelnės Industrie Stretch, juodos / tamsiai pilkos, Dydis DE: 114



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091424 114
GTIN	7330509763858
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Nauja pramoninė kolekcija su **tampria medžiaga** didesnei **judėjimo laisvei** ir dėvėjimo komfortui užtikrinti. **Tvirtas ir patvarus audinys** puikiai tinka naudojimui pramonėje. Atsparumas įbrėžimams užtikrinamas dėl uždengtų spaudžių ir užtrauktukų. Su tvirtais plastikiniais užtrauktukais. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Stabili forma ir spalva.

Kelnės su elastine virvele ties juosmeniu didesniai devėjimo komfortui užtikrinti.

Aprašymas:

Ergonomiškos formos liemuo.

- **Šviesą atspindinčios juostelės kelnų klešnių apačioje.**
- **Itin tvirtas dėl 3-gubos vidinės klešinės siūlės.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Vidinė kišenė su užtrauktuku.**
- **Vidinė kišenė liniuotei ir mobiliam telefonui.**
- **Kišenė ant kojos su kailiuku ir atvartu.**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Dvispalvės darbinės kelnės, tamsiai mėlynos / rugiagėlių spalvos Nr. 091423. Darbinės kelnės su petnešomis, juodos spalvos Nr. 091429.

Techninis aprašymas

Dydis DE	114
Serija	Industrie Stretch
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	63% poliesteris
Audinio sudėtis	33% medvilnė
Audinio sudėtis	4% elastolefinas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	245 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	juodos / tamsiai pilkos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės