



## Kelnės su petnešomis Industrie Stretch, juodos / tamsiai pilkos, Dydis DE: 25



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091434 25
GTIN	7330509762400
Produktų klasė	04T

### Aprašymas

#### Modelis:

Nauja pramoninė kolekcija su **tampria medžiaga** didesnei **judėjimo laisvei** ir dėvėjimo komfortui užtikrinti. **Tvirtas ir patvarus audinys** puikiai tinka naudojimui pramonėje. Atsparumas įbrėžimams užtikrinamas dėl uždengtų spaudžių ir užtrauktukų. Su tvirtais plastikiniais užtrauktukais. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Stabili forma ir spalva.

**Kelnės su petnešomis** ir prailginamomis klešnėmis.

- **reguliuojamos elastinės petnešos su gumine virvele.**
- **Sagtis be metalų.**

#### Aprašymas:

Ergonomiškos formos liemuo.

- **Šviesą atspindinčios juostelės kelnų klešnių apačioje.**
- **Itin tvirtas dėl 3-gubos vidinės klešinės siūlės.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Vidinė kišenė su užtrauktuku.**
- **Vidinė kišenė liniuotei ir mobiliam telefonui.**
- **Kišenė ant kojos su kailiuku ir atvartu.**

#### Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

**Dvispalvės kelnės su petnešomis, tamsiai mėlynos / metalo mėlynos Nr. 091433.**

## Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Serija	Industrie Stretch
Dydis DE	25
Audinio sudėtis	63% poliesteris
Audinio sudėtis	33% medvilnė
Audinio sudėtis	4% elastolefino
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	245 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	juodos / tamsiai pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis