



VHB™ lipni juosta, skaidri, Plotis × ilgis (mm×m): 25X33



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

3M™ 4910 yra labai skaidri, todėl gali būti naudojama apšviestų, peršviečiam ženklų, derva sustiprintam stiklui, metalui, stiklui ir medžiagoms, turinčioms didelę paviršiaus energiją (HSE), dekoratyvinėms medžiagos ir juostelėms, vardinėms lentelėms ir logotipams, standžiųjų elementų plokščių klijavimui, tvirtinimui ir surinkimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Klijai: Akrilatas

Ilgis: 33 m

Plotis: 25 mm

Storis: 1 mm

Techninis aprašymas

Tamprumas	300 %
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Storis	1 mm
Gamintojo pavadinimas	4910

Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Sukibimas su plienu	4,8 N/mm
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Plotis	25 mm
Klijai	Akrilatas
Spalva	skaidri
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Laikymo temperatūra	20 °C
Ilgis	33 m
Produkto pavadinimo požymis	skaidri
Produkto rūšis	Lipni juosta