

VHB™ lipni juosta, juoda, Plotis × ilgis (mm×m): 25X33**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083789 25X33
GTIN	4001895844928
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

3M™ 5952 skirta darbui patalpose ir lauke. Ja galima greitai ir lengvai klijuoti, užtikrinamas ilgalaikis patvarumas. Klijuokite šią tvirtą viskoelastinę VHB lipnią juostą ant įvairių paviršių, pvz., miltelinių dangų.

Pastaba:

Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą. Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Plotis	25 mm
Laikymo temperatūra	20 °C
Gamintojo pavadinimas	5952
Storis	1,1 mm
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Sukibimas su plieniu	5,5 N/mm
Klijai	Akrilatas

Tamprumas	300 %
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Ilgis	33 m
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Spalva	juoda
Produkto pavadinimo požymis	juoda
USP1	VHB™
USP2	juoda
Produkto rūšis	Lipni juosta