



## Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje perjungiami, lenkti 15° kampu, Raktų skaičius: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614915 10
GTIN	3662424068416
Produktų klasė	63V

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Kilpa ir šakė su terkšlės efektu. Papildomas terkšlės mechanizmas ant kilpos leidžia greitai užveržti, nereikia dar kartą įstatyti rakto. Kilpos pusė su integruota spyruokle, saugančia nuo praslydimo – perjungiamo priveržimui į dešinę ar kairę pusę. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614905: Dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Laikoma: plastikiniame laikiklyje

### Techninis aprašymas

Rakto dydis	8 mm
Rakto dydis	19 mm
Rakto dydis	10 mm

Rakto dydis	16 mm
Rakto dydis	12 mm
Rakto dydis	13 mm
Rakto dydis	14 mm
Rakto dydis	16 mm
Rakto dydis	17 mm
Rakto dydis	18 mm
Raktų skaičius	10
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Pakuotė	plastikiniame laikiklyje
Raktų dydžių matmenys	metrais
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis

## Priedai

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 16 mm	614905 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 10 mm	614905 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 11 mm	614905 11
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 17 mm	614905 17
	614905 8

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 8 mm

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 14 mm

614905 14

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 19 mm

614905 19

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 18 mm

614905 18

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 13 mm

614905 13

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 12 mm

614905 12