



## Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 17mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614905 17
GTIN	3662424065057
Produktų klasė	63V

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Kilpa ir šakė su terkšlės efektu. Papildomas terkšlės mechanizmas ant kilpos leidžia greitai užveržti, nereikia dar kartą įstatyti rakto. Kilpos pusė su integruota spyruokle, saugančia nuo praslydimo – perjungiama priveržimui į dešinę ar kairę pusę. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Žiočių aukštis $h_1$	6,6 mm
Žiaunų plotis $b$	36,8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis	17 mm
Žiedo $\varnothing D$	31,7 mm
Rakto ilgis $L$	225 mm
Kilpos aukštis $h_2$	10,3 mm
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terškė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis