



Perjungiamo terklė, 1/4", Tipas: 1/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-D 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
visas ilgis	117 mm
Dantų skaičius	22
Darbinis kampas	16,4 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Terklė

USP1	galimybė perjungti
USP2	Darbinis kampas 16,4°, ilgis 117 mm

Priedai

Atsarginės dalys 1/4 colio su dengiamąja plokšte	632250
--	--------