



Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 21 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	638166 6
GTIN	4018754260836
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M20 ir pakaitinimo žvakėms.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 15 vnt. Nr. 642200 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Galvutės uždegimo žvakėms: 1 vnt. Nr. 642450 dyd. 16

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 641000 dyd. 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 64 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-30 mm

Techninis aprašymas

6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-30 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Dalių skaičius	21
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	454 mm
Plotis	253 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

12-briaunė uždegimo žvakių galvutė, 1/2 colio Rakto dydis 16 mm	642450 16
Kardaninis šarnyras 1/2 colio Tipas 1/2	641620 1/2
Perjungiamo terklė, 1/2 colio su išmetikliu Tipas 1/2	640190 1/2
Ilgintuvas, 1/2 colio visas ilgis 130 mm	641020 130
12-briaunė uždegimo žvakių galvutė, 1/2 colio Rakto dydis 20,8 mm	642450 20,8
Skersinė rankena 1/2 colio visas ilgis 295 mm	641320 295
Ilgintuvas, 1/2 colio visas ilgis 255 mm	641020 255