

Garant**Ištekinimo peilio laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Kakliuko plotis L ₄	9 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Laikiklio ISO kodas	E12K SVVCR/L07
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 27	269028 27
--	-----------