



## Darbo kelnės X1900 amatininkui, juodos, Dydis DE: 44



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091859 44
GTIN	7330509697757
Produktų klasė	04T

### Aprašymas

#### Modelis:

Amatininko kelnės su daugybe **praktiškų detalių**.

- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **CORDURA® sustiprintos užpakalinės kišenės su apsauga didesniai komfortui.**
- **3-guba vidinė siūlė.**
- **Kišenė ant klešės su papildomu skyreliu pieštukui, mobiliam telefonui ir nuimamam įdėklui kortelei.**
- **Sustiprinta kišenė liniuotei su peilio laikikliu ir skyreliu pieštukui.**
- **Tvirtos kišenės kelių pagalvėlėms iš CORDURA® Stretch optimaliam prigludimui.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091495 ir 091497.**

Patogios amatininko darbo kelnės iš **tamprios medžiagos** didesnei judėjimo laisvei užtikrinti. Šviesą atspindinčios detalės ties blauzda ir kišenė ant kojos.

Norma: EN 14404

### Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Dydis DE	44

Audinio sudėtis	93% poliamidas
Audinio sudėtis	7% elastano
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	295 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	juodos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Darbinės kelnės