

Garant GRIDLINE

**Lovelių asortimentas, 36×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950410 50/2
GTIN	4062406286552
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×20G.

**Tinka:**

Stalčiai 36×20G.

**Turinys:**

Loveliai 1K Nr. 951415: 6 × dyd. 6×8/3; 12 × dyd. 6×6/3

Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 6 × dyd. B

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
Lovelio aukštis	25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	250 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	300 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
Medžiaga	iš plastiko
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	≥ 50 mm
Plotis G	36
Gylis G	20
Plotis	900 mm
Aukštis	25 mm
Gylis	500 mm
Svoris	1,89 kg
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Lovelis stalčiui

## Priedai

Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/3	951415 6X6/3
Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X8/3	951415 6X8/3
Lovelio skiriamosios plokštelės10 vnt. rinkinys Tipas B	951275 B