



Skaitmeninis slankmatis MarCal su vidinėmis matavimo žiaunomis ir i-wi, Matavimo diapazonas: 1000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415321 1000
GTIN	4059192062125
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus, didelio skaitmeninio ekrano. Matavimo plokštumos tiksliai šlifautos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

i-wi imtuvas Nr. 498912

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Antgalių ilgis	150 mm

Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Leistina paklaida	0,06 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Kalibravimas	A1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/415321-1000>