

**Mahr****Skaitmeninis slankmatis MarCal su vidinėmis matavimo žiaunomis ir i-wi,  
Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415321 500
GTIN	4059192062101
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

**Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus, didelio skaitmeninio ekrano. Matavimo plokštumos tiksliai šlifufotos.** REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

i-wi imtuvas Nr. 498912

**Techninis aprašymas**

Leistina paklaida	0,04 mm
Antgalių ilgis	150 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Baterijų kiekis	1

Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500

## Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2

