

**Kelnės NORIT, juodos, Dydis DE: 24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091303 24
GTIN	4030913960012
Produktų klasė	06I

Aprašymas**Modelis:**

Modernus, klasiškas dizainas ir patogi NORIT serijos medžiaga atspindi **kasdienį darbo drabužių tinkamumą**. Dėl **išskirtinio funkcionalumo**, NORIT darbo drabužius galima naudoti įvairiose srityse.

Dėl **elastingų įsiuvų** ir **lengvos medžiagos** kelnės užtikrina judėjimo laisvę ir maksimalų dėvėjimo komfortą. Be to, maišytą audinį **lengva prižiūrėti**, o įvairūs **šviesą atspindintys elementai** užtikrina gerą matomumą.

- **Integruotos kišenėlės.**
- **Kišenė liniuotei su skyreliu rašikliui.**
- **Kišenė ant šlaunies su lipuku ir skyreliu rašikliui.**
- **Kišenė mobiliam telefonui su užtrauktuku.**
- **Užpakalinės kišenės.**
- **Kelių kišenės, į kurias dedamos kelių pagalvėlės.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis 091802.**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Moteriškos kelnės juodos Nr. 091304.

Techninis aprašymas

Dydis DE	24
Lytis	Vyriškas modelis
Serija	NORIT
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Audinio sudėtis	35 % medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	245 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	juodos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Darbinės kelnės