

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras IP65 su duomenų išvedimu, Matavimo ribos: 100-125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Didelis LCD ekranas (7,5 mm) leidžia vertes nuskaityti greitai ir be klaidų. Galimas vertės fiksavimas. Matavimo plokštumos su kietlydinio plokštelėmis. **Atsparus dulkėms ir drėgmei**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 421525 ir 421527, duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	3 μm
Sraigto Ø	6,35 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Baterijų kiekis	1
Kalibravimas	B2

Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 125 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022040 200
DAkKS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022050 200