

**Hartig****Didelis precizinis mikrometras su etaloniniu ilgintuvu, Matavimo ribos:  
100-200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420920 100-200
GTIN	2050002041066
Produktų klasė	46P

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas lengvojo metalo emaliuotas lankelis, su rankų apsauga nuo karščio, frikcine mova ir fiksatoriumi. Kietlydinio matavimo plokštumos, tiksliai pritrintos. Tikslėnis nei reikalauja DIN 863. Prisukamas, pritrintas ir kietlydiniu dengtas etaloninis ilgintuvas dvigubai padidina matavimo diapazoną. Vidinė įvorė su skalėmis abiem matavimo diapazonams. Modelis su plieniniu lankeliu.

**Privalumai:**

Labai platus diapazonas. Pakeitus etaloninį ilgintuvą, mikrometrą iškart galima naudoti be jokių papildomų nustatymų. Nereikia papildomo etalono. Tiesioginis nuskaitymas iš 1/100 mm didelio atskaitos būgno.

**Tiekimo sudėtis:**

Mikrometras su 1 etaloniniu ilgintuvu. Be etalono.

**Pastaba:**

Modelių, kurių matavimo ribos iki 2000 mm, reikia teirautis. Specialūs modeliai pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 200 mm
Svoris	1,9 kg
Kalibravimas	S3

Mikrometrinio sraigto eiga	50 mm
Leistina paklaida	6 $\mu$ m
Matavimo būgno $\emptyset$	24 mm
Matavimo būgno padalos	1/100 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto $\emptyset$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrai su ilgintuvais Matavimo ribos 100-200 mm	020450 100-200
---	----------------