



Sriegiklių-antgalių rinkinys su movos kotu., Metriniam sriegiui: M3-10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130995 M3-10
GTIN	
Produktų klasė	12K

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Turinys:

po 1 sriegiklį-antgalį Nr. 130990: dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10

1 movos kotas Nr. 675025: Dyd. 6,3

Techninis aprašymas

Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Kreipiančiosios dalies forma	B
Norma	Gamykliniai standartai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Sriegio norma	DIN 13
Sriegio tipas	M

Ašmenys	HSS
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Produkto rūšis	Sriegiklis-antgalis

Priedai

Sriegiklis-antgalis M M5	130990 M5
Laikiklis su greitaveike mova ir fiksatoriumi Šešiabriaunis kotas 6,3	675025 6,3
Sriegiklis-antgalis M M6	130990 M6
Sriegiklis-antgalis M M4	130990 M4
Sriegiklis-antgalis M M10	130990 M10
Sriegiklis-antgalis M M3	130990 M3