

Garant GRIDLINE

Darbastalis karštojo užspaudimo aparatui, Plotis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	354291 1500
GTIN	4062406294915
Produktų klasė	31E

Aprašymas**Modelis:**

- Korpusas su 3 stalčiais ir 1 šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 durelėmis ir antracito spalvos RAL 7016 stalčiais. (Aktyvaus aušintuvo aušinimo elemento CU1 laikymo vieta).
- Korpusas iš suvirinto plieno lakšto su vienoje pusėje užapvalinta darbine plokšte iš Beolin medžiagos, kraštai iš 3 mm storio grafito.

Pastaba:

Spalvos pakitimai dėl saulės ar tiesioginių šviesos spindulių nėra priežastis reklamacijai.

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Plotis	1500 mm
Aukštis	840 mm
Darbastalio aukštis	840 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Produkto rūšis	Apatinė dalis

Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1

354210 SU1

Aušinimo modulis Tipas CU1

354215 CU1