



Šoninio kirpimo žnyplės su suvirinta ašele, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	706045 160
GTIN	4003773080022
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Replės su privirinta ašele, skirta apsaugoms nuo nukritimo tvirtinti. Prie rankenos privirinta ašelė, dinaminė apkrova iki 3 m aukščio.

Paskirtis:

Skirta darbui aukštuminėse, požeminėse statybose, pastatų priežiūros darbams, ant pramoninių pastolių, dengiant stogus, įrengiant parodų standus ir pan.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas šampavimo būdu.

Pastaba:

Kiti modeliai ir dydžiai užsakomi pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
visas ilgis	160 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės