

**3M****Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm, 947A, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568532 120
GTIN	8718734418566
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm (314×100 mm).

**Premium šlifavimo juosta** su preciziškais **Cubitron™ II** keraminiais grūdeliais (pasigalanda patys). Naudojant pagalbines šlifavimo priemones dar šaltesnis šlifavimas.

**Paskirtis:**

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min<sup>-1</sup>.

Labai padidina pajėgumus dirbant su **sunkiai apdirbamomis medžiagomis**, pvz.: nerūdijančiuoju plienu, nikelio lydiniais, chromu, aliuminiu.

Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1 %

**Techninis aprašymas**

Šlifavimo juostos ilgis	320 mm
Grūdėtumas	120
Šlifavimo juostos plotis	100 mm
Šlifavimo juosta Ø	90 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Gamintojo pavadinimas	947A
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Tvirtinimo cilindro Ø 90×100 mm Tipas AIR	568575 AIR
---	------------