



Žiedlapinis šlifavimo diskas (Spezial ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto plokščia, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565575 40
GTIN	9003171602548
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas su **cirkonio korundu (ZA)** ir aušinamąja dangą ant **medvilninio audinio**. Stiklo audinio diskas. **Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.**

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: plokščia

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Disko Ø	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	plokščia
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
optimaliai parinkta medžiagai	plieninis

optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas