

**Garant****CaraFin deimantinių poliravimo diskų 5 dalių rinkinys, Ø 32 mm,  
Grūdėtumas: D30µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553985 D30
GTIN	4062406300531
Produktų klasė	51G

**Aprašymas****Modelis:**

**CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai**, kurių viena pusė dengta **monokristaliniais deimantais**. Sudėtyje esantys deimantų grūdėliai užtikrina žymiai **geresnį nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdėliai. Kietas poliamido apatinis sluoksnis. Idealiai tinka paviršiams išlyginti poliravimo metu.

**Privalumai:**

Negaištamas papildomas laikas paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą. Optimaliai prisitaiko prie detalės kontūrų.

**Paskirtis:**

Poliravimas dar lankstesnis, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų **be poliravimo pastų**. Idealiai tinka naudoti kartu su mikro šlifavimo sistemomis Nr. 078140 ir 078150. Rekomenduojamas sūkių skaičius 2000 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

Spalva	balta
Poliravimo etapas	Baigiamasis poliravimas
Disko Ø	32 mm
Serija	CaraFin

Šlifavimo priemonių kodas	D
rekomenduojamas sūkių skaičius	2000 min <sup>-1</sup>
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Produkto rūšis	Poliravimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		