

**Kibių šlifavimo lapelių (A) rinkinys, 100 vnt., Ø 21 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553960 120
GTIN	4027497148424
Produktų klasė	53L

**Aprašymas****Modelis:**

**Disko kita pusė apkljuota kilpiniu veliūru** tvirtinimui prie **kibių guminių šlifavimo lėkštelių**, Nr. 553995. Greitam disko pakeitimui.

**Paskirtis:**

Mikro šlifavimo sistemose. Norėdami pasiekti maksimalų darbinį greitį, žr. guminę kibią šlifavimo lėkštelę Nr. 553995.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	120
Disko Ø	21 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Ø 21 mm
Laikiklis	Kibus
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		