

**Kibių šlifavimo lapelių (A) rinkinys, 100 vnt., Ø 32 mm, Grūdėtumas: 400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553963 400
GTIN	4027497149056
Produktų klasė	53L

Aprašymas**Modelis:**

Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie **kibių guminių šlifavimo lėkštelių**, Nr. 553995. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Mikro šlifavimo sistemose. Norėdami pasiekti maksimalų darbinį greitį, žr. guminę kibių šlifavimo lėkštelę Nr. 553995.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	400
Disko Ø	32 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Laikiklis	Kibus
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		