


**Kibių šlifavimo lapelių (SiC) rinkinys, 100 vnt., Ø 32 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553975 120
GTIN	4027497149278
Produktų klasė	53L

**Aprašymas****Modelis:**

**Disko kita pusė apklajuota kilpiniu veliūru** tvirtinimui prie **kibių guminių šlifavimo lėkštelių**, Nr. 553995. Greitam disko pakeitimui.

**Paskirtis:**

Mikro šlifavimo sistemose. Norėdami pasiekti maksimalų darbinį greitį, žr. guminę kibių šlifavimo lėkštelę Nr. 553995.

**Techninis aprašymas**

DiskoØ	32 mm
Grūdėtumas	120
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Laikiklis	Kibus
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	tinka		
sausasis	tinka		