

**Garant****Ištekinimo įrankio laikiklio stabilizatorius 3×D midi, Tipas: 16R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319456 16R
GTIN	4062406309152
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtina atlikti susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3 × D pagal naudojimo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo laikikliu 6×D.

Ištekinimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  tiekama pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	48 mm
Koto ilgis $L_s$	53 mm
Koto $\varnothing D_2$	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Pjovimo kryptis	dešininiai

Spindulys R	1,2 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
C	1,5 mm
Poslinkis Z link ašies	16 mm
Bendras ilgis $L_2$	107 mm
Ištekinimo gylis iki	3×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius