

Garant**Ištekimo įrankio laikiklio stabilizatorius 5×D midi, Tipas: 10R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319463 10R
GTIN	4062406309299
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis $3 \times D$ pagal naudojimo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo laikikliu 8×D.

Ištekimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ tiekama pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_2	109 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	10 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Pjovimo kryptis	dešininiai

Koto $\varnothing D_2$	32 mm
C	1 mm
Spindulys R	1,2 mm
Poslinkis Z link ašies	11 mm
Koto ilgis L_s	53 mm
Ištekinimo gylis iki	5×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius