

**Garant****Ištekinimo įrankio laikiklio stabilizatorius 5×D maxi, Tipas: 16R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319465 16R
GTIN	4062406309398
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis  $3 \times D$  pagal naudojimo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo laikikliu  $8 \times D$ .

Ištekinimo peilių stabilizatorius su  $7 \times D$  arba koto  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  tiekama pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_2$	139 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	80 mm
Spindulys R	1,2 mm
Koto $\varnothing D_2$	32 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Pjovimo kryptis	dešininiai

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
C	1,5 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	53 mm
Poslinkis Z link ašies	20 mm
Ištekinimo gylis iki	5×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius