

**Garant****Ištekinimo įrankio laikiklio stabilizatorius 5×D maxi, Tipas: 20R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319465 20R
GTIN	4062406309411
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3 × D pagal naudojimo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo laikikliu 8×D.

Ištekinimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto Ø D<sub>2</sub> = 25 mm tiekiamas pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Poslinkis Z link ašies	20 mm
C	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Bendras ilgis L <sub>2</sub>	166 mm
Koto Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Pjovimo kryptis	dešininiai

Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Koto ilgis $L_s$	60 mm
Spindulys R	1,2 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	100 mm
Ištekinimo gylis iki	5×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius