



Plokščia dildė su 2K rankena, įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 250mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 510201 250 |
| GTIN | 4009215190601 |
| Produktų klasė | 56B |

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

3 pusės rantytos, buku galu.

Ergonomiška 2-jų komponentų dildės rankena su kiauryme pakabinimui ir **praktiškais spalvotais ženkliais** (raudonas, žalias, geltonas) individualiam žymėjimui, pvz., įkartų dydžiui.

Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 Form A

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir be rankenos Nr. 510200.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Skerspjūvis | 25x6,3 mm |
| Ilgis be antgalio | 250 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | įkartos dydis 2 (pusiau glotni) |
| Įkartos | 2 |
| Įkartų pobūdis | Pusiau glotnios |
| Forma | A |
| Forma | plokščios, buku galu |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Dildės plotas | 3 |
| su dildės rankena | taip |
| Norma | DIN 7261 |
| Produkto rūšis | Dirbtuvėms skirta dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |