



## Pusapvalė dildė su 2K rankena, įkartos dydis 2 (pusiau glotni), ilgis be antgalio: 300mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	513201 300
GTIN	4009215190700
Produktų klasė	56B

### Aprašymas

#### Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. **Neišgaubtos dildės** būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.

#### Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.

Ergonomiška 2-jų komponentų dildės rankena su kiauryme pakabinimui ir **praktiškais spalvotais ženkliukais** (raudonas, žalias, geltonas) individualiam žymėjimui, pvz., įkartų dydžiui.

#### Paskirtis:

Aukštos **kokybės dildė** darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

#### Standartas:

**DIN 7261 Form E**

#### Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir be rankenos Nr. 513200.

### Techninis aprašymas

Skerspjūvis	30×9 mm
Produkto pavadinimo požymis	įkartos dydis 2 (pusiau glotni)
Įkartos	2
Įkartų pobūdis	Pusiau glotnios
Forma	E
Forma	pusapvalė
Dildės plotas	visos pusės rantytos

su dildės rankena	taip
Norma	DIN 7261
Produkto rūšis	Dirbtuvėms skirta dildė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		