

Garant**12-briaunė galvutė, 1/4 colio colinis modelis, Rakto dydis: 1/4in****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 630932 1/4 |
| GTIN | 4062406309619 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis keturbriaunis su kiauryme.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 9,9 mm |
| Ilgis | 24,8 mm |
| Rakto dydis | 1/4 in |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in |
| Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Galvutė |

