

Garant**12-briaunė galvutė, ilga, 1/2 colio colinis modelis, Rakto dydis: 3/4in****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642532 3/4 |
| GTIN | 4062406310523 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną.

Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės** darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu **HT-drive** profiliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 26,5 mm |
| Ilgis | 77 mm |
| Rakto dydis | 3/4 in |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Norma | ASME B 107.5M |
| Norma | DIN EN 3710 |
| Norma | DIN 3124 |
| Norma | DIN 3124 |
| Norma | DIN EN 3709 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės |
| Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| su AS-drive profiliu | taip |
| Produkto rūšis | Galvutė |