

DYMO
Ženklin tuvas, Tipas: LM280F


Užsakymo data

Užsakymo numeris	085500 LM280F
GTIN	3501170968956
Produktų klasė	08U

Aprašymas

Modelis:

Tvirti, mobilūs ženklavimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguluojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama **ličio jonų baterija**, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba.

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija.

Pastaba:

- **Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.**
- **Su vokiška klaviatūra – iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra – papildomai užsakius.**

Techninis aprašymas

Ilgis	206 mm
maksimalus šrifto aukštis	8,1 mm
Plotis	108 mm
šrifto spalva	juoda

tinkama juostinė spausdintuvo kasetė	D1
Ekrane matomų ženklų kiekis	2x14
Teksto eilučių kiekis	2
Klaviatūros schema	AZERTY
Juostos skyriklio modelis	rankinis
Šrifto dydžių kiekis	3
Tipas	LM280F
galimi juostos pločiai	6; 9; 12 mm
Šrifto pločių kiekis	2
Galimų ženklų / simbolių kiekis	220
Šrifto stilių kiekis	6
Tinklo adapteris	su
Ypatybė	USB
Svoris su akumulatoriumi	323 g
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Aukštis	41 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Gamintojo pavadinimas	Dymo 280 AZERTY
Produkto rūšis	Ženklin tuvas

Priedai

Juostinė spausdintuvo kasetė 6 mm x 7 m poliesteris Tipas W	085530 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm x 7 m poliesteris Tipas W	085520 W
Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm x 7 m poliesteris Tipas Y	085520 Y
	085550 T

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas
T

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 3,5 m nailonas Tipas
W

085516 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas
R

085520 R

Juostinė spausdintuvo kasetė 9 mm × 7 m poliesteris Tipas
W

085540 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 9 mm × 7 m poliesteris Tipas
Y

085540 Y

Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas
Y

085560 Y

Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas
W

085560 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas
W

085550 W

Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris Tipas
T

085520 T

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas
Y

085550 Y

Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris Tipas
R

085550 R

Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris Tipas
R

085560 R