



## Pneumatinis smūginis suktuvas kompaktiškas, Tipas: 7732



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079201 7732
GTIN	
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas, bet galingas mini suktuvas su aliuminio korpusu. Patogus **Side-2-Side poslinkis**, kai posūkis dešinėje / kairėje naudojant 2 pakopų valdymo svirtį. 610 Nm maks. atsukimo momentas, kai svoris tik 1,3 kg, o ilgis tik 112 mm. Jumbo plaktuko smūginis mechanizmas.

### Techninis aprašymas

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Ilgis	112 mm
Gamintojo pavadinimas	7732
maksimali vibracija pagal EN	12,1 m/s <sup>2</sup>
Sūkių momento ribos	138 - 420 Nm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratas
Darbinis triukšmas	95 dB(A)
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in

maksimalus oro poreikis	612 l/min
Svoris	1,3 kg
maksimalus sūkių skaičius	9000 min <sup>-1</sup>
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M20
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Suktuvas