

Apsauginė skiriamoji sienelė su nerūdijančiojo plieno kojelėmis, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	974920 1
GTIN	4062406324599
Produktų klasė	92V

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė pertvara naudojama higienai užtikrinti ir apsaugo nuo kosulio - sumažina infekcijos lašeliniu būdu riziką.

Pertvara pagaminta iš 4 mm storio polikarbonato plokštės, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma. Pastatoma koja iš nerūdijančiojo plieno. Pridedama lipni juosta, skirta tvirtinimui prie stalo viršaus.

Su perėjimu / išpjova 100 × 380 mm.

Spalva: skaidri.

Tiekimo sudėtis:

1 × polikarbonato plokštė, 2 × pastatomos kojos.

Techninis aprašymas

Svoris	6 kg
Plotis	710 mm
Gylis	150 mm
Aukštis	670 mm
Išpjovos aukštis	100 mm

Duomenų lapai

Diskų storis	4 mm
Išpjovos plotis	380 mm
Produkto rūšis	Higieninė apsauginė sienelė