



## Kelnės su petnešomis Highline, pilkos / juodos, Dydis DE: 118



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091332 118
GTIN	4030913068817
Produktų klasė	06I

### Aprašymas

#### Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.:kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

**Kelnės su petnešomis** su reguliuojamu liemeniu.

- **Kišenė su antkišenių ir lipuku.**
- **Apsauginės sagtys ant diržų.**

#### Aprašymas:

- **Dvi vidinės kišenės priekyje.**
- **Elastinis liemuo.**
- **Užtrauktukas.**
- **Dviguba kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku.**
- **Kišenė telefonui.**
- **Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Kelnės su petnešomis, rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvų** Nr. 091331.

## Techninis aprašymas

Medžiaga	Medvilnė, poliesteris
Dydis FR	54L
Atvira kišenė	su antkišeniu ir lipuku
Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku	taip
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Šoninės kišenės	įleistas
Kištukinė sagtis	apsauginės sagtys ant diržų
Kišenių ant kelių kiekis	2
Dydis DE	118
Kišenių matuokliui kiekis	2
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Šoninių kišenių kiekis	2
Kišenė telefonui	taip
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
Serija	Highline
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)

Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkos / juodos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

---

## Priedai

Kelių pagalvėlės Standard1 pora Tipas KNEE	091802 KNEE
--	-------------