



## Kelnės su petnešomis Highline, pilkos / juodos, Dydis DE: 68



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091332 68
GTIN	4030913068725
Produktų klasė	06I

### Aprašymas

#### Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.:kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

**Kelnės su petnešomis** su reguliuojamu liemeniu.

- **Kišenė su antkišenių ir lipuku.**
- **Apsauginės sagtys ant diržų.**

#### Aprašymas:

- **Dvi vidinės kišenės priekyje.**
- **Elastinis liemuo.**
- **Užtrauktukas.**
- **Dviguba kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku.**
- **Kišenė telefonui.**
- **Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Kelnės su petnešomis, rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvų** Nr. 091331.

## Techninis aprašymas

Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku	taip
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
Atvira kišenė	su antkišeniu ir lipuku
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Dydis DE	68
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Medžiaga	Medvilnė, poliesteris
Kištukinė sagtis	apsauginės sagtys ant diržų
Šoninių kišenių kiekis	2
Kišenė telefonui	taip
Šoninės kišenės	įleistas
Dydis FR	64
Kišenių matuokliui kiekis	2
Kišenių ant kelių kiekis	2
Serija	Highline
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)

Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkos / juodos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

---

## Priedai

Kelių pagalvėlės Standard1 pora Tipas KNEE	091802 KNEE
--	-------------