



Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302150 3
GTIN	4060576155234
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Schunk GZB-S pereinamoji įvorė.

Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

Paskirtis:

- **Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.**
- **Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.**
- **Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.**
- **Radialinis mušimas ± 5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).**
- **Radialinis mušimas ± 2 µm (pereinamajai įvorei).**
- **Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.**

Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, **užveržiamas Ø 20 mm.**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	52,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	3 mm
Ø D	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm

Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 μ m
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė