



## Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 10mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302150 10     |
| GTIN             | 4060576155166 |
| Produktų klasė   | 33T           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Schunk** GZB-S pereinamoji įvorė.

Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.

**Su įpjovomis aušinimo kanalui.**

#### Paskirtis:

- **Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.**
- **Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.**
- **Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.**
- **Radialinis mušimas ± 5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).**
- **Radialinis mušimas ± 2 µm (pereinamajai įvorei).**
- **Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.**

#### Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, **užveržiamas Ø 20 mm.**

### Techninis aprašymas

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub> | 10 mm   |
| Bendras ilgis L             | 52,5 mm |
| Ø D                         | 20 mm   |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 20 mm |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Sistemos radialinio mušimo tikslumas | 5 $\mu$ m         |
| Produkto rūšis                       | Pereinamoji įvorė |