



## Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302150 16
GTIN	4060576155104
Produktų klasė	33T

### Aprašymas

#### Modelis:

**Schunk** GZB-S pereinamoji įvorė.

Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.

**Su įpjovomis aušinimo kanalui.**

#### Paskirtis:

- **Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.**
- **Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.**
- **Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.**
- **Radialinis mušimas ± 5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).**
- **Radialinis mušimas ± 2 µm (pereinamajai įvorei).**
- **Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.**

#### Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, **užveržiamas Ø 20 mm.**

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm

Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 $\mu$ m
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė