



Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari, Ø 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302165 8
GTIN	4060576159836
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Schunk GZB-S su sandarinimu.

Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.

Užsandarinta (guminiu kamščiu).

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemos tikslumas, kai $3 \times D$).
- Radialinis mušimas $\pm 2 \mu\text{m}$ (pereinamajai įvorėi).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Ø D	20 mm
Išorinis Ø	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 μm

Produkto rūšis

Pereinamoji įvorė