

## Garant

### Greitojo keitimo adapteris, įsukama freza vidinei veržlei ER25, Sriegis M: M12



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319779 M12
GTIN	4062406343705
Produktų klasė	31V

#### Aprašymas

##### Modelis:

- Dviejų dalių modelis, susidedantis iš pagrindinio korpuso ir tikslios užveržimo veržlės.
- Iš kokybiško įrankių plieno, visi funkciniai paviršiai grūdinti ir apdoroti.

##### Privalumai:

Aktyvių įrankių greitojo keitimo sistemą (AGW) lengva naudoti. Paruoškite greitojo keitimo adapterį naudodami įrankį ir pakeiskite jį aktyviu įrankiu (AGW). Užveržimo veržlė yra su guoliais.

Universalus naudojimas:

- Greitas ir lengvas adapterių keitimas, kai naudojamas aktyvus įrankis.
- Tinka visiems skirtingų gamintojų aktyviems įrankiams su ER cangės tvirtinimo jungtimi.

##### Paskirtis:

Skirtas gręžti ir frezuoti naudojant aktyvius įrankius su ER cangės jungtimi.

Radialinio mušimo tikslumas:  $\leq 3$

Išorinis  $\varnothing$  D: 41 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 14,9 mm

#### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	14,9 mm
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3$

Išorinis Ø D	41 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo adapteris