



Rankinis dinamometras DFG, Matavimo ribos: 1000N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479025 1000
GTIN	2050002070776
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Universalus dinamometras su spalvotu ekranu tiksliam traukimo ir spaudimo jėgos matavimui. Tvirtas slėginio liejinio korpusas.

- **Esamos jėgos ir maksimalios vertės rodymas.**
- **Programuojami funkciniai klavišai.**
- **Tolerancijos ribų stebėjimas su optiniais ir akustiniais rodmenimis.**
- **Matavimo verčių saugojimas.**
- **Statistinis saugomų verčių įvertinimas.**
- **Sąsaja duomenų eksportui.**
- **Rodmuo perjungiamas: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Tiekimo sudėtis:

Transportavimo lagaminas, įkrovimo kištukas su USB jungtimi, priedai (prispaudimo plokštelė, kabelis, antgalis, pelekas, V formos griovelis, ilgintuvas).

Priedai pasirinktinai:

Rankinis kontrolinis stendas Nr. 479029.

Techninis aprašymas

Paleidimas	0,2 N
------------	-------

Tikslumas	0,2 %
Ilgis	191 mm
Plotis	84 mm
Aukštis	42 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 900 N
Matavimo verčių atmintinė	50
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Dinamometras