



Rankinis dinamometras DFC, Matavimo ribos: 1000N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479027 1000
GTIN	2050002071551
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Universalus dinamometras su spalvotu ekranu tiksliam traukimo ir spaudimo jėgos matavimui. Tvirtas slėginio liejinio korpusas.

- **Esamos jėgos ir maksimalios vertės rodymas.**
- **Programuojami funkciniai klavišai.**
- **Tolerancijos ribų stebėjimas su optiniais ir akustiniais rodmenimis.**
- **Matavimo verčių saugojimas.**
- **Statistinis saugomų verčių įvertinimas.**
- **Sąsaja duomenų eksportui.**
- **Rodmuo perjungiamas: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Matavimo vertės galima perduoti per Bluetooth.**
- **Vidutinė jėga per tam tikrą laiką.**

Tiekimo sudėtis:

Transportavimo lagaminas, įkrovimo kištukas su USB jungtimi, priedai (prispaudimo plokštelė, kablys, antgalis, pelekas, V formos griovelis, ilgintuvas).

Priedai pasirinktinai:

Rankinis kontrolinis stendas Nr. 479029.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 900 N
Plotis	84 mm
Ilgis	191 mm
Aukštis	42 mm
Paleidimas	0,1 N
Tikslumas	0,1 %
Matavimo verčių atmintinė	99
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Dinamometras