



## Pjovimo juosta metalui 27×3150, Dantų skaičius colyje: 8/12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	173700 8/12
GTIN	4045197254139
Produktų klasė	16F

### Aprašymas

#### Modelis:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: naši pjovimo juosta**, kurios pagrindas iš spyruoklinio plieno su labai didele chromo dalimi, ir su kobaltu legiruotomis (M42) HSS dantų viršūnėmis (67-69 HRC).

**Ypatingai kietos dantų viršūnės, lanksti pagrindo juosta.**

#### Paskirtis:

**Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).<br>**Combi žingsnio dantys 10°** – universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).<br>**Vienodo žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.<br>**Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

#### Pastaba:

**Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

### Techninis aprašymas

Plotis	27 mm
Storis	0,9 mm

Ilgis	3150 mm
Dantys	combi
Priekinis kampas	0 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui